



Inserto CNMG per finitura 30 pezzi, HBT130, Dim.: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3956 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Contenuto	250092 HBT130
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	TiCN
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min

Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Impiego principale	M
Numero pezzi	30
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3956 120404