



Inserto VCGT per finitura 30 pezzi, HB7315-1, Dimensione: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3832 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,05 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	30
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	261366 HB7315-1
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Impiego principale	N
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Codice ISO Inserto	VCGT 110304
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 600 mm/min
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HB7315-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AF
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3832 110304