

Garant**CNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7140-2, Maat: 09T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2908 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p\min}$	0,55 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Inhoud	250152 HB7140-2
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 mm/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Aantal	30

Tolerantie	M
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Coating	gecoat
Soort	HB7140-2
Snedecomditie	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2908 09T308