

Garant**Pachet discuri de debitat Inox EXTRA ÎNGUST****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5272 115/200
GTIN	4067263136941
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Tip special pentru **inox**.

Model ultraperformant nou, realizat conform celei mai moderne tehnologii, cu un avantaj semnificativ în ceea ce privește productivitatea și o senzație deosebită la tăiere. **Putere de tăiere crescută** garantată de suprafețele de tăiere aspre, cu detalonare, durabilitate excepțională, **comportament îmbunătățit la tăiere**.

Grosimea redusă a discului permite debitarea **rapidă fără eforturi, cu economie semnificativă de timp**. **Suprafețe tăiate curat, formare redusă de bavură**. Corespunde cu cod 563272.

Specificație:

A60R-BF.

Descriere tehnică

Pentru grosimile materialelor	3 - 5 mm
Ø discurilor	115 mm
Lățimea discului	1 mm
Cuprins	200
Ø găurii	22,23 mm

Descrierea formei	Drept
Specificație	A60R-BF
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Unghi de așezare recomandat	Rază grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Mașină acționată	Polizor unghiular
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

563272 115

Disc de debitat, model ultraperformant EXTRA ÎNGUST,
INOX Ø discurilor 115 mm
