

Garant

Płytki skrawające DCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HB7010-2, wielk.: 070202



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2813 070202
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
liczba wymian/ostrzy	2
posuw f	0,07 - 0,25 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,2 mm
Zawartość	260351 HB7010-2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 mm/min

Karta danych

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070202
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7010-2
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2813 070202