




## Voordeelsverpakking HOLEX Pro Inox VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA, 5 stuks



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG2685 14     |
| GTIN          | 4067263088028 |
| Artikelklasse | GGN           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Efficiënte boorbewerking speciaal voor gebruik in **roestvrij en zuurbestendig staal**. Rechte hoofdsnijkanten met een **geoptimaliseerd snijkantontwerp** voor verbeterd spaanbreukgedrag. Vergrote spaankamers voor een **uitstekende spaanafvoer**. Verhoogde slijtvastheid dankzij **verder ontwikkeld hardmetaalsubstraat** en een **hittebestendige coating**.

#### Zoals nummer 122685.

Vorm HB voor dezelfde prijs leverbaar met nr. GG 1286. Vorm HB pas verkrijgbaar vanaf  $\geq \varnothing 3$  mm.

#### Opmerking:

Spaangroeflengte  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

### Technische beschrijving

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Inhoud                               | 5          |
| Norm                                 | DIN 6537 L |
| aanbevolen maximale boordiepte $L_2$ | 56 mm      |

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Voeding $f$ in RVS $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,15 mm/omw,       |
| Totale lengte $L$                         | 124 mm             |
| Nominale $\varnothing D_c$                | 14 mm              |
| Tolerantie nominale $\varnothing$         | m7                 |
| Spaangroeflengte $L_c$                    | 77 mm              |
| Schacht- $\varnothing D_s$                | 14 mm              |
| Aantal snijkanten $Z$                     | 2                  |
| Serie                                     | Pro Inox           |
| Coating                                   | AlTiN              |
| Snijmateriaal                             | VHM                |
| Uitvoering                                | 6xD                |
| Tophoek                                   | 140 graden         |
| Schacht                                   | DIN 6535 HA met h6 |
| Inwendige koeling                         | ja, met 25 bar     |
| Gekleurde ring                            | blauw              |
| Producttype                               | Spiraalboor        |

## Gebruikersgegevens

|                               | Geschiktheid               | $V_c$ | ISO-code |
|-------------------------------|----------------------------|-------|----------|
| Aluminium (kortspanend)       | onder voorwaarden geschikt |       |          |
| Aluminium $> 10\% \text{ Si}$ | onder voorwaarden geschikt |       |          |
| Staal $< 500 \text{ N/mm}^2$  | geschikt                   |       |          |
| Staal $< 750 \text{ N/mm}^2$  | geschikt                   |       |          |
| Staal $< 900 \text{ N/mm}^2$  | geschikt                   |       |          |
| Staal $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | geschikt                   |       |          |
| RVS $< 900 \text{ N/mm}^2$    | geschikt                   |       |          |
| RVS $> 900 \text{ N/mm}^2$    | geschikt                   |       |          |
| Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$     | geschikt                   |       |          |

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| nat maximaal | geschikt                   |
| nat minimaal | onder voorwaarden geschikt |

---

## Accessoires

HOLEX Pro Inox VHM-hoogrendementboor cilindrische  
schachtDIN 6535 HA Ø DC m7 14 mm

122685 14