

Garant**CCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7130-2, Veľkosť: 09T302****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3501 09T302
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Obsah	260056 HB7130-2
Tolerancia	M
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie

Technický list

Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Počet kusov	30
Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3501 09T302