

Garant**Výhodné balenie otočných rezných platničiek ANGX 10T308ZEER, HB9540****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2135 UNI
GTIN	4067263078890
Trieda položky	GGN

Popis**Vhodné pre:**

GARANT Power Q Mini fréza pre vysoké posuvy č. 213052 – 213058.

Obsah:

50 × 213075 UNI

Upozornenie:Smerné hodnoty použitia pre $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\ max}$.**Technický opis**

Obsah	50
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ANGX10T308
Typ	HB9540
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p\ max}$	0,8 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\ max}$	1 mm
Programovací polomer pri $a_{p\ max}$	1,6 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Vymeniteľné otočné rezné
platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	160	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
Uni	vhodný		
vzduch	vhodný		

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/GG2135-UNI>