

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3906 150608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Beschichtung	TiCN
Inhalt	250669 HBT020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 mm/min
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,75 mm
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3906 150608
