

Garant**VCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7035-2, Veľkosť: 160404****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2872 160404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rezný materiál	HM
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160404
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 290 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Tolerancia	M
Hĺbka rezu $a_{p\min}$	0,25 mm
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	2

Technický list

Hĺbka rezu $a_{p\max}$	2,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Obsah	261458 HB7035-2
Počet kusov	30
Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2872 160404