

Garant

Inserto SCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3537 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	3,25 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260762 HB7120-1
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,4 mm

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3537 09T304