

Garant**Fordelspakning GARANT Master Tap INOX maskinsnittap HSS-E-PM form B 6 HX, 5 stk.****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1301 M3
GTIN	4069515044868
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektiv snittap specielt udviklet til **processikker anvendelse i rust- og syrebestandigt stål** samt **Duplex-emner**.

- **HSS-E-PM skæremateriale giver en optimal slidstyrke**
 - **TiALN-Multilayer coating af den nyeste generation**
 - **Parametriseret spånrumsgemetri sikrer en perfekt spåndannelse og torsionsstivhed**
- Som nr. 132180.**

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	9 mm
Skaft-Ø D _s	3,5 mm
Skæremateriale	HSS E PM
Gevindtype	M
Samlet længde L	56 mm
Indhold	5"

Gevind-Ø	3 mm
Kernehul-Ø	2,5 mm
Norm	DIN 371
Gevindstigning	0,5 mm
Antal skær Z	3
Gevindstørrelse	M3
Skaftfirkant □	2,7 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Antal spånnoter	3
Belægning	TiAlN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Serie	Master Tap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	28 m/min	N
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	23 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	23 m/min	P

Datablad

Stål < 1100 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	9 m/min	M
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG1301 M3