

Garant**VBMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7140-2, Veľkosť: 160408**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG3563 160408
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160408
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Tolerancia	M
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Počet kusov	50
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 mm/min

Technický list

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu a _p	0,5 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM
Obsah	261234 HB7140-2
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3563 160408