

Garant

WNMG otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7010-2, Velkosť: 080404



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2481 080404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	170 - 500 mm/min
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenía	Dokončovanie
Obsah	251962 HB7010-2

Technický list

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Hlavné použitie	P
Počet kusov	50
Typ	HB7010-2
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	SS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2481 080404