

Garant**TNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HB7120-1, Størrelse: 160408****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2958 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_{p \min}$	0,55 mm
Skæredybde $a_{p \max}$	4 mm
Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	6
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 mm/min
Tolerance	M
Antal stk.	30
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Indhold	251544 HB7120-1
Skæremateriale	HM

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2958 160408