

Garant**Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 120416****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2906 120416
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	CNMG 120416
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	4:25 mm
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	250162 HB7120-1
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 mm/min
Tolerancia	M
Número de cambios/cortes	4
Radio angular	1,6 mm
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	1,05 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,

Hoja de datos

Cantidad	30
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2906 120416