

**Plaquette CCMT pour semi-finition 30 pièces, HBT020, Taille: 09T304****Données de commande**

N° commande	GG3934 09T304
GTIN	4067263095316
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 mm/min
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Application principale	P
Sommaire	260211 HBT020
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,25 mm
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Type d'outils	HM
Revêtement	TiCN

Fiche technique

Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,4 mm
Quantité	30
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3934 09T304