

**Garant****Paquete económico de plaquita de corte ANGX 10T308ZEER, HB9640****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2130 ST900
GTIN	4067263078845
Clase de artículo	GGN

**Descripción****Idóneo para:**

Fresa de avance elevado GARANT Power Q Mini n.º 213052 a 213058.

**Contenido:**

50 × 213064 ST900

**Nota:**Valores de aplicación para  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ máx.}}$ **Descripción técnica**

Contenido	50
Avance $f_z$ por diente	0,9 mm
Código ISO plaquita de corte	ANGX10T308
Clase	HB9640
Material de corte	HM
profundidad de corte recomendada $a_{p \text{ máx.}}$	0,8 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	1 mm
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	1,6 mm
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	330 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	280 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	240 m/min	P
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

## Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/GG2130-ST900>