

**Garant****Pack promotionnel Plaquettes WNMG pour ébauche, 30 pièces, HB7035-2****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG2494 080408 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description technique**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Sommaire                                      | 252208 HB7035-2  |
| Application principale                        | P                |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 100 - 290 mm/min |
| Type d'outils                                 | HM               |
| Classement finition/ébauche                   | ébauche          |
| Nombre de changements/dents                   | 6                |
| Prof. coupe $a_p$                             | 1,5 - 6 mm       |
| Rayon d'angle                                 | 0,8 mm           |
| Profondeur de coupe $a_{p\ min}$              | 0,55 mm          |
| Avance $f$                                    | 0,25 - 0,6 mm/tr |
| Code ISO plaquette                            | WNMG 080408      |

## Fiche technique

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Profondeur de coupe $a_{p\ max}$ | 2,75 mm                 |
| Quantité                         | 50                      |
| Nuance                           | HB7035-2                |
| Condition de coupe               | Fortement intermittente |
| Brise-copeaux                    | SG                      |
| Type de produit                  | Plaquette pour tournage |

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2494 080408