

Garant

Mandrino autobloccante per punte corte Forma A, HSK-A 100, Campo di serraggio: 1-16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	307735 1-16
GTIN	4045197931894
Classe articolo	31B

Descrizione

Esecuzione:

- Per rotazione oraria e antioraria.
- Con foro Balluffchip / RFID.

Con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 50 bar.

Precisione di concentricità radiale $\leq 20 \mu\text{m}$.

- **Struttura sottile.**
- **Passaggio mirato del refrigerante su utensili con LR.**
- **Coppie ottimali sull'utensile.**

Fornitura:

Inclusa **chiave di serraggio** con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Chiave a bussola n. art. 309890. Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Descrizione tecnica

Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220	TX25
Ø Esterno D	50 mm

Scheda tecnica

Sporgenza totale Dim. A	110 mm
Campo di serraggio	1 - 16 mm
Struttura	sottile
Adattatore	HSK-A 100
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69882-7
Norma attacco	DIN 69893-1
Forma	A
Passaggio interno per LR	sì, con max. 50 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 20 µm
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/307735-1-16>