

Garant**Softcut®-kulmajyrsin lieriövarrella, kääntöterille AO..****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215407 16/2
GTIN	4069515038508
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. **Lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa** tai karoille, joilla on pieni käyttöteho.

Käyttö:

Kulmien jyrsintään suurilla syvyyksillä, jopa umpimateriaaleihin. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 1,5** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	140 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Terien lkm Z	2
Porrastuspituus L kun α_{max}	1,6 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	21,7 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	29,3 mm
Sopiva kääntöterä	AO.T1104
$\varnothing D_3$	13 mm
Sarja	Softcut®

Pyöröporausjyrsintä a_p	7,6 mm
Terän $\varnothing D_c$	16 mm
Porrastuskulma α_{max}	10,5 astetta
Ulkonema L_1	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219799 11 (8IP; 1,5 Nm)
Varren muoto	Lieriövarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Sopivat tuotteet

No Shop URL available for: 215407 16/2