

**Garant**

## Vorteilspack Fächerschleifscheibe long life ZA konisch



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG5265 40     |
| GTIN          | 4067263136781 |
| Artikelklasse | GGN           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Premium Zirkonkorund (ZA) für maximale Schleifleistung.**
- **Robustes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe für ideale Abnutzung und Stabilität im Kanteneinsatz.**
- **Stabiler Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.**
- **Universell für Stahl und INOX geeignet.**
- **Beste Ergebnisse auf schwachen und leistungsstarken Winkelschleifern.**

**long life** - Sehr dichte Lamellenanordnung für **maximale Standzeit**.

Entspricht 565265.

#### Verwendung:

Universelle Schleifarbeiten, Flächenschliff, Abtragsschliff und Kantenbearbeitung.

### Technische Beschreibung

|                  |          |
|------------------|----------|
| Inhalt           | 100      |
| Formbeschreibung | schräg   |
| Körnung          | 40       |
| Bohrungs-Ø       | 22,23 mm |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Scheiben-Ø                         | 125 mm               |
| Schleifmittel                      | Zirkonkorund (ZA)    |
| Schleifmittelkurzzeichen           | ZA                   |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 %              |
| Produktnamensattribut              | Ø 125 mm             |
| optimiert für Werkstoff            | INOX                 |
| optimiert für Werkstoff            | Stahl                |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit    | 80 m/s               |
| Produktart                         | Fächerschleifscheibe |

## Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |                |          |
| Stahl < 55 HRC                 | geeignet         |                |          |
| Stahl < 60 HRC                 | geeignet         |                |          |
| Stahl < 67 HRC                 | geeignet         |                |          |
| INOX                           | geeignet         |                |          |
| Ti                             | bedingt geeignet |                |          |
| GG(G)                          | geeignet         |                |          |
| Uni                            | geeignet         |                |          |
| trocken                        | geeignet         |                |          |

## Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG5265-40>