


**HOLEX**

**Cenově výhodné balení – vysoce výkonný vrták HOLEX Pro Inox z tvrdokovu, válcová stopka DIN 6535 HB, 5 ks, Ø DC m7: 4mm**



## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG1286 4      |
| GTIN           | 4067263106296 |
| Třída artiklu  | GGN           |

## Popis

### Provedení:

Efektivní vrtání zejména pro použití v **nerezových ocelích a ocelích odolných proti kyselinám**. Rovné hlavní řezné hrany s optimalizovanou konstrukcí řezné **hrany** pro lepší lámání třísek. Zvětšené komory na třísky pro **vynikající odvádění třísek**. Zvýšená odolnost proti opotřebení **díky vylepšenému tvrdokovovému substrátu a vysoce teplotně odolnému povlaku**.

### Upozornění:

Délka drážky pro třísky  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

## Technický popis

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Délka drážky pro třísky $L_c$             | 36 mm       |
| Ø stopky $D_s$                            | 6 mm        |
| Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$ | 30 mm       |
| Posuv $f$ v INOXu $< 900 \text{ N/mm}^2$  | 0,06 mm/ot, |
| Celková délka $L$                         | 74 mm       |
| Jmenovitý Ø $D_c$                         | 4 mm        |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Tolerance jmenovitý Ø | m7                 |
| Norma                 | DIN 6537           |
| Počet břitů Z         | 2                  |
| Obsah                 | 5                  |
| Řada                  | Pro Inox           |
| Povlak                | AlTiN              |
| Řezný materiál        | TK                 |
| Provedení             | 6×D                |
| Vrcholový úhel        | 140 stupeň         |
| Stopka                | DIN 6535 HB s h6   |
| Vnitřní chlazení      | ano, při 25 barech |
| Barevný kroužek       | modrá              |
| Druh produktu         | Spirálový vrták    |

## Údaje o uživateli

|                              | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky)       | omezené použití | 140 m/min      | N       |
| Al > 10% Si                  | omezené použití | 120 m/min      | N       |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 120 m/min      | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 110 m/min      | P       |
| Ocel < 900 N/mm              | vhodný          | 80 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 55 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 45 m/min       | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | vhodný          | 35 m/min       | S       |
| mokrý max.                   | vhodný          |                |         |
| mokrý min.                   | omezené použití |                |         |

## Příslušenství

Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro INOX s válcovou  
stopkou DIN 6535 HA Ø DC m7 4 mm

---

122685 4