

Garant

Frez do szybkich posuwów Power Q z chwytem walcowym, do płytek skrawających XO..



Dane zamówienia

Numer katalogowy	212803 20/3
GTIN	4045197938275
Klasa artykułu	210

Opis

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 1,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
Ø ostrzy D _c	20 mm
Ø chwytu D _s h6	20 mm
Ø D ₃	12 mm
Frez obiegowy Ø D _{min.}	32 mm
Długość rampingu dla α _{maks.}	10,13 mm
długość całkowita L _{ges}	180 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	XOM.060310
Długość wysięgu L ₁	100 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Frez obiegowy a _p	0,3 mm

Kąt rampingu $\alpha_{\text{maks.}}$	2,26 stopni
Frez obiegowy $\varnothing D_{\text{maks.}}$	38 mm
Seria	Power Q
Kąt ustawienia κ	15 stopni
kształt chwytu	Trzpień walcowy
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP