


HOLEX

HOLEX Pro Inox VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, kedvezményes csomagban, 5 darab, Ø DC m7: 13mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	GG1286 13
GTIN	4067263106647
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Kivitel:

Hatékony furatmegmunkálás kifejezetten **rozsdamentes és saválló acéloknál**. Egyenes fő forgácsolóél **optimalizált vágóél kialakítással** a jobb forgácstörés érdekében. Megnövelt forgácsterek a **kiváló forgácselvezetés** érdekében. Megnövelt kopásállóság a **továbbfejlesztett keményfém alapanyagnak** és a **magas hőmérsékletnek ellenálló bevonatnak** köszönhetően.

Figyelem:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	124 mm
Szár Ø D _s	14 mm
Tűrés névleges Ø	m7
Tartalom	5
Forgácshorony hossza L _c	77 mm
Névleges Ø D _c	13 mm

Szabvány	DIN 6537
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm ²	0,14 mm/ford,
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	57,5 mm
Vágóélek száma Z	2
Sorozat	Pro Inox
Bevonat	AlTiN
Szerszámanyag	VHM
Kivitel	6xD
Csúcsszög	140 fok
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
belső hűtés	Igen, 25 bar-ral
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		

Tartozék

HOLEX Pro Inox VHM nagy teljesítményű fúró hengeres
szárral DIN 6535 HA Ø DC m7 13 mm

122685 13