

Garant**TNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7010-2, Méret: 160404**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2463 160404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Cserék / élek száma	6
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 440 mm/min
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4 mm

Tartalom	251542 HB7010-2
Darabszám	50
Típus	HB7010-2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2463 160404