

**Opakowanie ekonomiczne, gwintownik maszynowy HOLEX Clever Tap****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG5256 M4
GTIN	4067263135203
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:****Jak nr 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilny gwintownik do typowych zastosowań standardowych. Wysokiej jakości materiał tnący HSS-E i geometria do materiałów stalowych. Powierzchnia: Odpuszczany profil gwintu w kolorze brązu.

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	3,3 mm
długość całkowita L	63 mm
wielkość gwintu	M4
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	4 mm
głębokość gwintu	10 mm
Ø chwytu D _s	4,5 mm

Karta danych

Zawartość	5"
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	M
Chwył kwadratowy □	3,4 mm
Norma	DIN 371
Materiał ostrza	HSS E
skok gwintu	0,7 mm
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Seria	Clever Tap
Rodzaj produktu	Gwintowniki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	12 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	12 m/min	P

Karta danych

Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	6 m/min	P
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/GG5256-M4>