

Garant**SNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7130-2, Veľkosť: 120404**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2945 120404
GTIN	4067263094630
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 mm/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4.25 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Obsah	251222 HB7130-2
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm

Technický list

Rezný materiál	HM
Počet kusov	30
Počet výmien/rezných hrán	8
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2945 120404