

Garant**SCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7020-2, Maat: 09T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2828 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T308
Snijdiepte $a_{p\ max}$	3.25 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 400 mm/min
Inhoud	260744 HB7020-2
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Gegevensblad

Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Aantal	30
Soort	HB7020-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2828 09T308