

Garant**Pachet promoțional plăcuță amovibilă WNMG prelucrare medie 30 bucăți HB7010-2****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2484 060404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cuprins	252062 HB7010-2
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2,75 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	1,2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	6
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060404
Aplicația principală	P

Fișă de date

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 440 mm/min
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7010-2
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmtător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2484 060404