

Garant**VCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7010-2, Velikost: 160402****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2864 160402
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160402
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_{p\min}$	0,15 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Globina reza $a_{p\max}$	2,5 mm
Toleranca	M
Rezalni material	Karbidna trdina
Vsebina	261370 HB7010-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 mm/min
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
število kosov	30
Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2864 160402