



Plaquette WNMG pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Réf.: 080408



Données de commande

N° commande	GG3984 080408
GTIN	4067263095057
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Revêtement	TiCN
Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Nombre de changements/dents	6
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Type d'outils	Carbure
Sommaire	252095 HBT130
Quantité	30
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Application principale	M
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3984 080408