

Garant**TCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7010-2, Maat: 110202****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2845 110202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijanten	3
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 mm/min
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
ISO-code wisselplaat	TCMT 110202
Inhoud	260980 HB7010-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,2 mm

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal	30
Soort	HB7010-2
Snedecomditie	continu
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2845 110202