

Garant

Inserto VBMT per finitura 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2853 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Contenuto	261144 HB7020-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Profondità di taglio a_p max.	1,75 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2853 110304