



Amoladora, pieza de mano, Tipo: RCK-GS400



Datos de pedido

Número de pedido	078155 RCK-GS400
GTIN	4007220539194
Clase de artículo	07P

Descripción

Ejecución:

Las piezas de mano RCK cuentan con un motor sin escobillas con estabilidad a alta velocidad y ergonomía mejorada. Mango robusto con un rango de velocidad de 20 000 - 40 000 rpm y pinza de sujeción de 6 mm.

Suministro:

Cable de pieza de mano de 2 m (RCK AK 2 m), pinza de sujeción de 6 mm (grupo de pinzas de sujeción 21), 2 llaves de sujeción (2 EM SW 14 mm).