



### Plaquita de corte DCMT mecanizado medio 30 unidades, HBT130, Tamaño: 11T304



#### Datos de pedido

Número de pedido	GG2666 11T304
GTIN	4067263096573
Clase de artículo	GGN

#### Descripción técnica

Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,25 mm
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Avance $f$	0,05 - 0,35 mm/rev,
Contenido	260507 HBT130
Número de cambios/cortes	2
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaqüita de corte	DCMT 11T304
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $p_{\max.}$	2,75 mm
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 200 mm/min

## Hoja de datos

Cantidad	30
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

### Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2666 11T304