

**Výhodné balenie vejárovitých brúsnych kotúčov speed+ ZA plochých****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5299 40
GTIN	4062406201777
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

- Kvalitný zirkónový korund (ZA) pre vysoký brúsny výkon.
- Tanier zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.
- Univerzálne vhodný pre ocel a INOX.
- Najlepšie výsledky na uhlových brúskach všetkých výkonnostných tried.

speed+ – optimalizované usporiadanie lamiel pre práce podobné vlákniťmu kotúču s **vysokou agresivitou**.

Zodpovedá 565299.

Použitie:

Opracovanie hrán, uberanie.

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	125 mm
Popis tvaru	ploché
Obsah	100

Brúsivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Vejárovitý brúsny kotúčspeed+ ZA plochý Zrnitosť 40	565299 40
---	-----------