

**Płytki skrawające CCMT do obróbki wykańczającej 50 sztuk, HBT130, wielk.: 060202****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2618 060202
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba sztuk	50
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 mm/min
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Zawartość	260082 HBT130

Karta danych

powłoka	TiCN
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,2 mm
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	MF
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2618 060202