



## Plaquette CCMT pour finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 09T304



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG3503 09T304 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN           |

### Description technique

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Application principale                        | M               |
| Type d'outils                                 | HM              |
| Quantité                                      | 50              |
| Code ISO plaquette                            | CCMT 09T304     |
| Tolérance                                     | M               |
| Profondeur de coupe $a_{p \max}$              | 3,25 mm         |
| Classement finition/ébauche                   | Finition        |
| Avance f                                      | 0,1 - 0,3 mm/tr |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 90 - 290 mm/min |
| Sommaire                                      | 260058 HB7120-1 |
| Nombre de changements/dents                   | 2               |
| Profondeur de coupe $a_{p \min}$              | 0,25 mm         |
| Rayon d'angle                                 | 0,4 mm          |

## Fiche technique

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Prof. coupe $a_p$  | 0,2 - 2,5 mm            |
| Nuance             | HB7120-1                |
| Condition de coupe | Continue                |
| Brise-copeaux      | VS                      |
| Type de produit    | Plaquette pour tournage |

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3503 09T304