

**Pachet promoțional plăcuță amovibilă WNMG prelucrare medie 50 bucăți HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3929 080404
GTIN	4067263093688
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cuprins	252094 HBT020
Strat de acoperire	TiCN
Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 mm/min
Numărul de schimbări / tășuri	6
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2,75 mm
Aplicația principală	P

Fișă de date

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 5 mm
Număr de bucăți	50
Categorie	HBT020
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3929 080404