



DNMG wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HBT130, Maat: 150608



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3962 150608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 mm/min
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal	30
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,15 - 0,45 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Coating	TiCN
Inhoud	250669 HBT130

ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Soort	HBT130
Snedecomditie	licht onderbroken
Spaanbreker	MF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3962 150608