



Výhodné balenie Štandardné vrtáky na termálne vrtanie (s golierom) Inox, 5 ks



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG0752 M10
GTIN	4069515042796
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Štandardné alebo dlhé; s golierom alebo bez goliera.

Vytváranie otvorov v jadre tenkostenných materiálov pomocou trecieho tepla za veľmi krátky čas. Môže sa používať na CNC, NC a stĺpových vŕtačkách.

Štandardné vrtáky na termálne vrtanie (s golierom), na použitie v nehrdzavejúcich materiáloch, **ako č. 080752.**

Použitie:

Špeciálne vhodný pre nehrdzavejúce ocele.

Vhodné pre:

Klieština ER HOLEX č. 308964, ER upínací kľúč č. 309680, tvárniaci závitník HOLEX č. 139130 alebo č. 139180 a držiak HOLEX M-Drill č. 080750.

Technický opis

odporučený výkon pohonu	1,7 kW
odporúčané otáčky	2100 min ⁻¹

Technický list

Ø stopky	10 mm
Ø otvoru pod závit	9,3 mm
Hrúbka materiálu	0,7 - 1 mm
Obsah	5" hod.
Druh produktu	Vrtáky pre termálne vŕtanie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG0752 M10