

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3543 16T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,5 mm
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm
Inhalt	260958 HB7120-1
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3543 16T308