

Garant**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7020-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2408 160612
GTIN	4067263092391
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,8 mm
Rohový rádius	1,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160612
Hloubka řezu $a_{p \max}$	5,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4

Technický list

Obsah	250170 HB7020-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 mm/min
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2408 160612