

Garant**VCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7010-2, Maat: 160404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2867 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	P
Inhoud	261372 HB7010-2
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 mm/min
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2,5 mm

Gegevensblad

Aantal	50
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Soort	HB7010-2
Snedecondities	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2867 160404