



Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3935 120404
GTIN	4067263095361
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p min	0,25 mm
Beschichtung	TiCN
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p max	4,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Inhalt	260219 HBT020
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Hauptanwendung	P

Datenblatt

Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Stückzahl	50
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3935 120404