



Comparateur absolu numérique avec formule de calcul, Plage de mesure: 12,5mm



Données de commande

N° commande	434551 12,5
GTIN	4946368863146
Classe d'article	44A

Description

Exécution:

Comparateur multifonctions avec règle capacitive absolue. La valeur mesurée est conservée, même après arrêt. **Avec formule de calcul intégrée.**

Légende:

Sortie de données

Marche / arrêt

Preset

Calculs de tolérance / fonction Mode

Fonction de maintien des valeurs mesurées

Commutation zéro / ABS

Fonctionnement:

ABS / INC, PRESET, remise à zéro, calcul de la tolérance. Fonction de maintien de la valeur mesurée, MAX. / MIN. IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Utilisation:

Utilisation avec différentes semelles.

Livraison:

Avec 1 pile 08 1560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câbles de données 497080, touche spéciale 434900; 434910; 434915.

Remarque(s):

$Ax + B + Cx - 1$ (x = course de mesure). Il est possible d'utiliser des coefficients librement sélectionnables.

Description technique

Ø corps max	61 mm
Lecture sélectionnable	1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
Indice de protection IP	IP 42
Epaisseur du boîtier	39 mm
Etalonnage	C1
Plage de mesure	12,5 mm
Force de mesure	≤ 1,5 N
Ø axe de fixation h6	8 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,003 mm
Anneau au dos du comparateur	non
Norme	Norme usine
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Type de produit	Jauge à cadran

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/434551-12,5>