

**Opakowanie ekonomiczne, frezy miniaturowe z VHM, 5 sztuk****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG1844 2,5
GTIN	4062406200022
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt podobny do **DIN 6535 HB**. Ulepszona powłoka do uniwersalnego zastosowania w stali i żeliwie.

Jak nr Z11842 (artykuł następujący dla nr 201842).

Opis techniczny

współczynnik korekcyjny dla v_c	1,25
długość ostrzy L_c	4 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
$\varnothing$ chwytu D_s	6 mm
Liczba zębów Z	3
Kąt linii śrubowej	30 stopni
$\varnothing$ ostrzy D_c	2,5 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	e8

kształt chwytu	HB
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
chwyt	DIN 6535 HB h6
długość całkowita L	35 mm
Zawartość	5
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	VHM
Norma	Norma zakładowa
typ	N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	$0,03 \times D$ przy frezowaniu kopiowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	280 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	200 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	90 m/min	K

uniw.	nadaje się
maksymalnie na mokro	nadaje się
minimalnie na mokro	nadaje się
suchy	nadaje się warunkowo
przyłącze	nadaje się