

Garant**VCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7010-2, Veľkosť: 110304**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2873 110304
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110304
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Obsah	261454 HB7010-2
Počet kusov	50
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	1,75 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	2

Technický list

Tolerancia	M
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 mm/min
Typ	HB7010-2
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2873 110304