

Garant

Varčno pakiranje WNMG rezalna obračalna ploščica groba obdelava 30 kosov HB7010-2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2492 080408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 415 mm/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	2,75 mm
Vsebina	252208 HB7010-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
Glavna uporaba	P

Podatkovni list

Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
število kosov	30
Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2492 080408